



**Ateljé**  
ateljeedda.se **Edda** ©Ateljé Edda

G  
Z  
H  
Z  
D  
Z  
H  
B  
F  
Å  
N  
Z  
H  
Z  
D  
Z  
H  
B  
F  
Å  
N

## NÅLBUNDET MOBILFODRAL

Nålbundet till en Sony Ericson, storlek: ca 10 x 5 x 2 cm.

**Mobilfodralets storlek:** ca 13 x 7 x 2,5 cm.

**Material:** Vartofta 100 % ullgarn

**Åtgång:** väldigt lite, inte ens en fjärdedel av ett 100 gr nystan

**Trådantal:** 4 – trådigt

**Nålbindingsteknik:** 1 fastsyningsmaska + 3 plockmaskor

Gör en uppläggningsfläta med en uppläggningsmaska + 14 maskor (eller ca 8 - 9 cm).

Nålbind 7 varv utan att vare sig minska eller öka. Avsluta med ett volangvarv och om så önskas kan volangvarvet toppas med en virkad kant med fasta maskor.

Dekorera valfritt med pärlor, transferpapper, broderi, nålbunden volangslinga mm.

**Nålbunden volang:** Sy 5 ggr i varje maska i hela varvet. Snyggast blir det om man avslutar det sista vanliga varvet i mitten på mobilfodralets baksida och därifrån börjar på volangvarvet.

Fodra ditt unika mobilfodral!

